



Ermitteln Sie den Bedarf Ihrer Kunden an Haut- & Haarpflegeprodukten

Messung von Hautparametern am Verkaufspunkt

- Weltmarktführer für Hauttestgeräte seit 1986
- Geräte werden weltweit in der Forschung, Dermatologie & am Verkaufspunkt eingesetzt
- Umfassendes Angebot an Messparametern und Bildgebungsinstrumenten für die Hauttypanalyse
- Von kleinen batteriebetriebenen Handgeräten bis hin zu intelligenten Systemen mit einer Vielzahl von Parametern und ausgefeilter Software
- Ideale Werkzeuge zur Bewerbung kosmetischer Produkte und Behandlungen
- Flexible kundenspezifische Lösungen von Hard- und Software, die der CI Ihrer Marke entsprechen
- Kombinationen von Messungen nach Ihren spezifischen Anforderungen
- Vom Einfügen Ihres Logos bis hin zur Erstellung Ihres eigenen Designs ist alles möglich




Courage + Khazaka electronic GmbH

Mathias-Brüggen-Str. 91 50829 Köln Germany

Telefon +49 221 9564990 Fax +49 221 9564991

info@courage-khazaka.de www.courage-khazaka.de

Heben Sie Ihre kosmetische Beratung auf die nächste Stufe mit der neuen Generation der Hautanalyse-Software SCS



Multi Skin Test Center MC 1000

- multifunktionales Gerät
- Messungen von Feuchtigkeit, Sebum, Pigmentation & Rötung, Elastizität
- Visioscope® PC 35 Kamera
- optionale Sonden zur Messung von: Temperatur, pH, Barriere Funktion



Multi Skin Test Center MC 750

- multifunktionales Gerät
- Model B2: Messungen von Feuchtigkeit, Sebum, Pigmentation & Rötung, Elastizität, weitere Modelle mit anderen Sondenkonfigurationen
- opt.: Temperatur, pH, Barriere Funktion




Visioscope® PC 35

- USB-Kamera mit parallel- & kreuzpolarisiertem Licht zur Betrachtung von Hautoberfläche & Haaren
- mit Sebufix® F 16 & Corneofix® F 20



Visiopor® PP 34N

- USB-Hautkamera mit speziellem UV-Licht & Polarisationsfilter zur Auswertung fluoreszierender Porphyrine (Akne-Bakterien)



VisioFace® 1000 D

- Gerät zur Auswertung des ganzen Gesichts mit weißer Diodenbeleuchtung & hochauflösender Spiegelreflexkamera
- „UV-ähnliches“ Bild, Pigmentation/Rötung, Poren, Flecken, Falten & Ebenmäßigkeit des Teints


Messung der Feuchtigkeit auf der Wange



Skin Competence System

- Vollkommen intuitiv & voller Möglichkeiten
- Wow-Effekt durch die anschauliche, aussagekräftige & detaillierte Analyse für Ihre Kunden
- Gesichtstour oder freie Gesichts- & Körpermessungen
- Sprechen Sie die wichtigsten Hautprobleme Ihrer Kunden an & geben Sie individuelle Produktempfehlungen
- Speichert alle Daten, Ergebnisse & Bilder
- Passen Sie das Programm an Ihr CI an (Name, Farbe, Logo, Bilder oder Videos)
- Unterstützt Touchscreen-Geräte

PRODUKTEMPFEHLUNG	
REINIGUNG	Meine Marke Milde Reinigungsmilch Rückfettend und intensiv feuchtigkeitsspendend.
TAGESPFLEGE	Meine Marke Feuchtigkeitsspendende Tagescreme Soforthilfe bei Spannungsempfinden mit langanhaltender Wirkung.
NACHTPFLEGE	Meine Marke Feuchtigkeitsspendende Nachtpflege Spendet intensiv Feuchtigkeit. Vor dem Schlafengehen auf die gereinigte Haut auftragen.
ZUSATZPFLEGE GESICHT	Meine Marke Rehydra-Ampullen Intensivpflege für die feuchtigkeitsarme Haut mit Depotwirkung. Vor dem Schlafengehen auf die gereinigte Haut auftragen.



Visioscope® Analyse der Krähenfüße



VisioFace®: Gleichmäßigkeit des Teints




Messung der Elastizität an der Schläfe



Visioscope® mit Sebufix®



Messung der Barrierefunktion auf dem Arm



Visiopor® Analyse der Porphyrine



VisioFace® :
- UV-ähnliches Bild
- Poren
- Krähenfüße

Kompetente Hautberatung am Verkaufspunkt

Multi Dermoscope MDS 1000



- Messung von Hautfeuchtigkeit, Fettgehalt (Sebum), Hautelastizität und Melanin-gehalt & Bedarf an Sonnenschutzmitteln
- Anzeige & Interpretation auf ansprechenden Diodenketten
 - Zeigen Sie beeindruckende Nah-aufnahmen mit der Visioscope® Hautkamera auf dem Gerätemonitor

Pen Station PS 100



- Schnell & einfach zu bedienen
- Messung von Feuchtigkeit, Sebum und Melanin mit Sonden
- Ergebnisse werden sofort auf dem Display angezeigt
- Anzeige und Einfrieren beeindruckender Bilder von Haut und Haaren mit der Visioscope® Palm Kamera
- Batteriebetrieben

Sie möchten mehr erfahren? Besuchen Sie uns auf www.courage-khazaka.de